

## MOBILIA TRANSPORTER

Mobilia transporter er beregnet til stillingsforandring for brukere som ikke kan eller bør sitte hele dagen. Den er konstruert for innebruk eller transport i det nære utemiljøet, og gir mulighet for deltakelse også for den som må hvile i løpet av dagen.

Sittende eller liggende i transporteren blir det lettere å få øyekontakt og å følge med i hva som skjer, slik at kommunikasjon mellom bruker og omgivelser bedres.

### Mobilia Transporter finnes i 3 størrelser:

Liten MT6

Liten MT2

Stor (med forlengbar setedel) MT3

**De er produsert og testet i Danmark, og alle modeller er CE-merket.**



Her er MT3 avbildet uten puter.

### REGULERBARE

- Alle Transporterne har høyderegulering og regulerbar rygg 0-60 grader
- Alle tre modeller kan utstyres med fotbrett-forlengelse.
- Den store modellen (MT3) har forlengbar setedel, i tillegg til at fotbrett også kan monteres.

Utstyr som er felles for alle modeller:

- Kjørebøyle festet til rammen
- Fotbrems, bøyle som på barnevogner
- Fotpedal for vipning av vognen for enklere å passere små hindringer (ikke på Liten-modellen)
- Beltefester i bunnplate
- Motor og lader, alternativt gassfjærer, plassert midt under vognen
- Hoftebelte

### PUTER:

Alle størrelser kan leveres med **Tumleputa** (ser ut som en gummibåt i formen) eller med **Dobloputa**, som er en to-delt "sacco"pute med høy grad av fleksibilitet og sittekomfort. I tillegg finnes et sortiment av løse småputer som øker sittekomforten og bidrar til gode hvilestillinger, se egen brosjyre.

Vi kan også levere spesielle løsninger mht puter/flate madrasser, belter etc.

## NYHET

### **Mobilia transporter LITEN (MT6) art.nr MT-660600**

er det siste tilskuddet i Mobilia-familien.

Den lille transporteren er beregnet på de minste barna.

Høydergulering og ryggfunksjon betjenes ved hjelp av gassfjærer i to ulike styrkegrader som tilpasses barnets vekt.



Mobilia transporter Liten med Tumlepute, U-pute medium og Lillen støttepute.

#### Tekniske data:

Gassfjær lett - brukers vekt 15-35 kg

Gassfjær sterk - brukers vekt 35-50 kg

Lengde med kjørehåndtak 114 cm

Lengde liggeflate 90 cm

Lengde med fotbrett 110 cm

Bredde på ramme 60 cm. Puta bygger noen cm ekstra.

Vekt uten pute 24 kg.

Ved vurdering av lengde –husk at bruker oftest ikke er helt utstrakt, men ligger med bøy i hofter/knær.

Høyde: reg.bar fra 39 – 65 cm uten pute.

## MOBILIA TRANSPORTER MEDIUM (MT2)

art. nr: MT-470100

Mål: se Mobilia transporter Stor (MT3)

Leveres med fast lengde: 1100mm.

Vekt: 38 kg

Tumlepute i medium Mobilia transporter:



**Doblopute i medium Mobilia-transporter**



Fotbremsebøyle og pedal for vipping av vogna



## MOBILIA TRANSPORTER STOR (MT3)

art. nr: MT-470200



### Mobilia Transporter Stor (MT3) art.nr: MT-470200

**Tekniske spesifikasjoner Mobilia MT3:**

Lengde med seteplate i 3 ulike posisjoner:	1100 mm 1250 mm 1400 mm
Høyde, max med rygg i 0 grader, u/pute:	770 mm
Høyde min, u/pute:	400 mm
Bredde:	670 mm
Vekt:	52,5 kg
Farge understell:	sølvgrå
Farge puter:	blå
Maksvekt bruker:	100 kg

**Kompletteres med følgende tilbehør og puter:**

(Putene har inkontinenstrekk, polystyrenfyll.)

Fotforlenger, komplett	art.nr. MT-01
Lekebøyle	art.nr. MT-02
Tumlepute	art.nr. MT-20
eller	
Doblopute (todelt) MT3	art.nr. MT-470801

Doblo/tumle-putene tilpasses brukerens og vognens lengde. Ta kontakt for mer informasjon.  
Varetrekk i bomullschenille kan leveres.